FABORY



Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X20

Referência	07021.060.020
Marca	-
UBB	500647924488
UNSPSC	31161605
EAN	8717077280465
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	20 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


Normas

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125

Especificação técnica

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	30
k (max.)	6

Desenho técnico



L (mm)	20
P	1
s	5