FABORY



Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 10.9 M30X100

Referência	07023.300.100
Marca	-
UBB	500647964807
UNSPSC	31161605
EAN	8717077284500
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	100 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Especificação técnica

b	72
d-D	M30
dk (max.)	45
Rosca total C ≤	100
k (max.)	30
L (mm)	100
P	3.5

Desenho técnico

