FABORY



Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MF/ MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X1,50X35

Referência	07035.160.035
Marca	-
UBB	500647970176
UNSPSC	31161605
EAN	8717077285033
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	35 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica fina

Normas

NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
ISO	12474
ASME	B18.3.1M

Especificação técnica

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	35
P	1.5
s	14

Desenho técnico

