FABORY

Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior DIN 7984 Aço Sem tratamento de superficie 08.8 M12X40

Referência	07080.120.040
Marca	-
UBB	950351429838
UNSPSC	31161605
EAN	8715492062406
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	40 mm
Classe	08.8
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica baixa
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica
Info	Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8

Normas

DIN	7984

e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Especificação técnica

b (min.)	30
d-D	M12
dk	18
Rosca total C ≤	45
k	7
L (mm)	40
P	1.75
s	8

Desenho técnico