FABORY

Parafuso cabeça redonda sextavado interior com flange ISO 7380-2 Aço Sem tratamento de superficie 010.9 M4X20

Referência	07144.040.020
Marca	-
UBB	500648954641
UNSPSC	31161518
EAN	8717077239593
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	20 mm
Classe	010.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm

Normas

ISO	7380-2

uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Especificação técnica

d-D	M4
dc (max.)	9.4
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	20
P	0.7
s	2.5

Desenho técnico