FABORY



Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M14X1,50X35

Referência	07812.140.035
Marca	-
UBB	500647161321
UNSPSC	31161518
EAN	8717077088832
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	35 mm
Classe	45H
Encaixe	Sextavado interior
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Plano
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica fina
Info	Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Normas

BS	≈4168-2
NEN	≈2341
ASME	≈B18.3.6M
NF	≈E27-180
ISO	≈4026
DIN	≈913

Especificação técnica

d-D	M14
dp (max.)	10
L (mm)	35
P	1.5

Desenho técnico

s	6
t (min.)	5.6

