
FABORY



Parafuso cabeça sextavada com porca sextavada DIN 601/555 Aço Zincado 4.8 M16X300

Referência	08200.160.300
Marca	-
UBB	500644849621
UNSPSC	31161620
EAN	8717077033511
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	300 mm
Classe	4.6
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.


Normas

NF	E25-115-1/E25-402
NEN	102/697
ISO	≈4016/4033
DIN	601/555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	300

Desenho técnico



m	13
P	2
s	24

FABORY