FABORY



Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M6X35

Referência	24520.060.035
Marca	-
UBB	950353119684
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630940
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	35 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-127
DIN	84

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	35
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Desenho técnico