FABORY



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M5X45

Referência	24540.050.045
Marca	-
UBB	950353136183
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633491
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	45 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	45
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desenho técnico

