FABORY



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M6X30

Referência	24540.060.030
Marca	-
UBB	950353137330
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633675
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

