FABORY

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M8X20

Referência	24540.080.020
Marca	-
UBB	950353138577
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633859
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	20 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desenho técnico