FABORY



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M8X40

Referência	24540.080.040
Marca	-
UBB	950353138999
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633903
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	40 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desenho técnico

