FABORY

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M12X20

Referência	24540.120.020
Marca	-
UBB	950353140797
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634153
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	20 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Rosca total C ≤	60
k (max.)	6
L (mm)	20
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Desenho técnico