FABORY



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M4X16

Referência	24565.040.016
Marca	-
UBB	950353912757
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635358
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	16 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desenho técnico

