FABORY



Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M5X10

Referência	24570.050.010
Marca	-
UBB	950353149475
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636119
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	10 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
ISO	≈2010
DIN	964
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Desenho técnico

