
FABORY



Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M3X12

Referência	24640.030.012
Marca	-
UBB	950353152743
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636997
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	12 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

NEN	≈1603
BS	≈4183
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desenho técnico

