
FABORY



Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M5X6

Referência	24640.050.006
Marca	-
UBB	950353604784
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637451
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	6 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
NEN	≈1603
DIN	85

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	6
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Desenho técnico

