
FABORY



Parafuso cabeça oval dupla fenda NF ≈E25-129 Aço Zincado 4.8 M6X10

Referência	24650.060.010
Marca	-
UBB	950353515014
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638564
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	10 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-129

Especificação técnica

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	10
n	1.6
P	1

Desenho técnico

