
FABORY



Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST2,2X6,5MM

Referência	26501.022.006
Marca	-
UBB	500645230664
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064560
Emb. de 2000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.2 mm
Comprimento	6.5 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14585 C

Especificação técnica

D (mm)	2.2
dk (max.)	4.2
k (max.)	1.8
L (mm)	6.5
P	0.8
Chave caixa	6

Desenho técnico

