
FABORY



Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST2,9X8MM

Referência	26501.029.008
Marca	-
UBB	500654306181
UNSPSC	31161507
EAN	8712423008656
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.9 mm
Comprimento	8 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14585 C

Especificação técnica

D (mm)	2.9
dk (max.)	5.6
k (max.)	2.4
L (mm)	8
P	1.1
Chave caixa	10

Desenho técnico

