
FABORY



Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST2,9X9,5MM

Referência	26501.029.009
Marca	-
UBB	950352570622
UNSPSC	31161507
EAN	8715492656865
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.9 mm
Comprimento	9.5 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14585 C

Especificação técnica

D (mm)	2.9
dk (max.)	5.6
k (max.)	2.4
L (mm)	9.5
P	1.1
Chave caixa	10

Desenho técnico

