FABORY



Chaveta meia cana DIN 94 Aço Zincado 16X125MM

Referência	39350.160.125
Marca	-
UBB	500645412411
UNSPSC	31163204
EAN	8717077045675
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	16 mm
Comprimento	125 mm
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Info	Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Normas

ISO	1234
DIN	94
NF	E25-774
NEN	182

Especificação técnica

a (max.)	6.3
b ≈	32
c (max.)	30.8
c (min.)	27
d (min.)	15.1
D (mm)	16
L (mm)	125
d (max.)	15.4

Desenho técnico

