FABORY

Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Aço Sem tratamento de superficie 1,6X4MM

Referência	39760.016.004
Marca	-
UBB	500645381632
UNSPSC	31163215
EAN	8717077085251
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.6 mm
Comprimento	4 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Info	Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.

Normas

DIN	1476

Especificação técnica

d1	1.6
d2 ≈	1.7
d3	2.8
D (mm)	1.6
f ≈	0.5
k	1
L (mm)	4
r ≈	1.6
Tolerância	+0/-0.05

Desenho técnico