FABORY

Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Alumínio 1,4X4MM

Referência	45390.014.004
Marca	-
UBB	500648882958
UNSPSC	31163215
EAN	8717077229822
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.4 mm
Comprimento	4 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Alumínio
Info	Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.

Normas

DIN	1476

Especificação técnica

d1	1.4
d2 ≈	1.5
d3	2.4
D (mm)	1.4
f ≈	0.5
k	0.8
L (mm)	4
r ≈	1.4
Tolerância	+0/-0.05

Desenho técnico