FABORY



Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Alumínio 2X10MM

Referência	45390.020.010
Marca	-
UBB	500648883865
UNSPSC	31163215
EAN	8717077229914
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2 mm
Comprimento	10 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Alumínio
Info	Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.

Normas

DIN	1476

Especificação técnica

d1	2
d2 ≈	2.15
d3	3.5
D (mm)	2
f ≈	0.5
k	1.2
L (mm)	10
r ≈	1.9
Tolerância	+0/-0.05

Desenho técnico

