FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M12X35

Referência	46010.120.035
Marca	-
UBB	950351740440
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840059
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	35 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	35
P	1.75
s	19

Desenho técnico

