FABORY



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Latão CU2/ CU3 M8X30

Referência	48170.080.030
Marca	-
UBB	950353205301
UNSPSC	31161504
EAN	8715492849328
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	30 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desenho técnico

