FABORY



Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 2X12MM

Referência	49330.020.012
Marca	-
UBB	950350072696
UNSPSC	31161508
EAN	8715492858382
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2 mm
Comprimento	12 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

NEN	2250
NF	E25-604
DIN	97

Especificação técnica

D (mm)	2
dk	3.8
ds	2
k (max.)	1.2
L (mm)	12
n	0.5

Desenho técnico

