FABORY

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 4,5X60MM

Referência	49330.045.060
Marca	-
UBB	950350077232
UNSPSC	31161508
EAN	8715492858863
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4.5 mm
Comprimento	60 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

DIN	97
NF	E25-604
NEN	2250

Especificação técnica

D (mm)	4.5
dk	8.3
ds	4.5
k (max.)	2.35
L (mm)	60
n	1

Desenho técnico