
FABORY



Völkel Caçonete DIN 223 HSS 4.5X0.5 left

Referência	4P300333
Marca	-
UBB	500512780056
UNSPSC	27110000
EAN	4022835268062
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Modelo	9/32 polegadas
Tipo de rosca	Métrico
Tamanho da rosca (métrica)	4.5
Rosca de passo	0.5
Material de corte	HSS
Direção de corte	Esquerda (LH)

Normas