
FABORY



Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 4X6MM

Referência	50370.040.006
Marca	-
UBB	950368017105
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245557
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4 mm
Comprimento	6 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

ISO	1051
BS	4620
DIN	660/124

Especificação técnica

d1	4
d2	7
d3 (min.)	3.87
D (mm)	4
e (max.)	2
k (js14)	2.4
L (mm)	6

Desenho técnico

