FABORY



Parafuso cabeça redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Aço inoxidável (Inox) A2 M5X50

Referência	51029.050.050
Marca	-
UBB	500635831943
UNSPSC	31161518
EAN	8715494552448
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	50 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.Nos parafusos de aço inox, a marcação

Normas

ASME	≈B18.3.4M
BS	≈4168-6
ISO	≈7380-1
NF	≈E25-126

	pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Especificação técnica

d-D	M5
dk (max.)	9.5
k (max.)	2.75
L (mm)	50
P	0.8
Chave caixa	25

Desenho técnico