FABORY

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X12

Referência	51060.025.012
Marca	-
UBB	500696156289
UNSPSC	31161518
EAN	8715492026378
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2.5
Comprimento	12 mm
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.Quando são classes de aço (8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta

Normas

ISO	10642

	classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.

Especificação técnica

d-D	M2.5
dk (max.)	5.08
Rosca total C ≤	25
k (max.)	1.69
L (mm)	12
P	0.45
s	1.5
α	90

Desenho técnico