FABORY

Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A2 COMBIFLON 70 M8

Referência	51082.080.001
Marca	-
UBB	950355994639
UNSPSC	31161727
EAN	8715493633209
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	COMBIFLON
Rosca	Métrica
Info	Caracteristicas especiais de Combiflon:É um revestimento em filme, cor prata, com efeito reduzido na gripagem.O Combiflon elimina os picos de atrito e reduz o seu valor médio.Para uma fixação parafuso/ porca só um dos produtos (por exemplo a porca) é que necessita do tratamento com Combiflon.Reduz a corrosão galvânica.

Normas

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Especificação técnica

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Desenho técnico