FABORY



Cavilha elástica pesada A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 1X8MM

Referência	51428.010.008
Marca	-
UBB	950359386790
UNSPSC	31163201
EAN	8715492287236
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1 mm
Comprimento	8 mm
Material	Aço mola inoxidável
Info	As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 8 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.São altamente adequados para absorver forças de corte.Se estes pinos

Normas

DIN	≈1481
ISO	≈8752
BS	≈7060
NEN	≈2458

forem utilizados com juntas aparafusadas, deve ser utilizada a seguinte disposição:

Especificação técnica

a	0.15
d1 (max.)	1.3
d1 (min.)	1.2
d2 ≈	0.8
D (mm)	1
L (mm)	8
s	0.2

Desenho técnico