FABORY

Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço inoxidável (Inox) A1 2X5MM

Referência	51582.020.005
Marca	-
UBB	500696078236
UNSPSC	31163215
EAN	8715492046208
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento	5 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A1
Info	V = Força transversal dupla min. em kN.Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).

Normas

ISO	≈8740
NEN	≈2604
DIN	1473

Especificação técnica

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
f ≈	0.9
L (mm)	5
r ≈	2
Tolerância	h9
V	2.85

Desenho técnico