FABORY



Cavilha cilindrica com estria DIN 1475 Aço inoxidável (Inox) A1 2X20MM

Referência	51587.020.020
Marca	-
UBB	500697301207
UNSPSC	31163215
EAN	8715492080592
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento	20 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A1
Info	V = Força transversal dupla min. em kN.Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

DIN	1475
NEN	≈2606
ISO	≈8742

Especificação técnica

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
L (mm)	20
r ≈	2
Tolerância	h9
V	2.85

Desenho técnico

