FABORY



Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A2 2X25MM

Referência	51700.020.025
Marca	-
UBB	950359196124
UNSPSC	31163204
EAN	8715492306364
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2 mm
Comprimento	25 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Info	Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Normas

DIN	94
ISO	1234
NEN	182
NF	E25-774

Especificação técnica

a (max.)	2.5

Desenho técnico

b ≈	4
c (max.)	3.6
c (min.)	3.2
d (min.)	1.7
D (mm)	2
L (mm)	25
d (max.)	1.8

