FABORY



Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A2 2,5X22MM

Referência	51700.025.022
Marca	-
UBB	500633287809
UNSPSC	31163204
EAN	8715494597708
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.5 mm
Comprimento	22 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Info	Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Normas

NEN	182
ISO	1234
DIN	94
NF	E25-774

Especificação técnica

a (max.)	2.5

Desenho técnico

b ≈	5
c (max.)	4.6
c (min.)	4
d (min.)	2.1
D (mm)	2.5
L (mm)	22
d (max.)	2.3

