FABORY

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço inoxidável (Inox) A4 (AD-W2) 70 equipamentos sob pressão M10X110

Referência	52500.100.110
Marca	-
UBB	500697435864
UNSPSC	31161620
EAN	8715492092410
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	110 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4 (AD-W2)
Rosca	Métrica
Info	Características específicas de parafusos para equipamentos sob pressão::Destinado a ser utilizado em equipamentos sob pressão, aparelhos a vapor, equipamentos e conexões de flange a temperaturas de -10 ° C até +300°C.Cumpre os requisitos de AD2000-W7, TRD106 e

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

	DIN 267-13Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os parafusos com a classe de propriedade do aço e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pela Lloyd's Register EnergyOs tamanhos com um diâmetro M24 são de classe de propriedade mínima 50.equipamentos sob pressão

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	16

Desenho técnico