FABORY

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço inoxidável (Inox) A2 80 M12X20

Referência	53011.120.020
Marca	-
UBB	500697360518
UNSPSC	31161620
EAN	8715492954251
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	20 mm
Classe	80
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	20
P	1.75
s	19

Desenho técnico