FABORY

Porca sextavada rosca esquerda DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M22 (LH)

Referência	53162.220.001
Marca	-
UBB	500634441405
UNSPSC	31161727
EAN	8715494554947
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Classe	80
Encaixe	Sextavado
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Esquerda (LH)
Rosca	Métrica
Info	rosca esquerda

Normas

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Especificação técnica

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Desenho técnico

