FABORY



Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior DIN 7984 Aço inoxidável (Inox) A4 M8X16

Referência	55040.080.016
Marca	-
UBB	500633367189
UNSPSC	31161605
EAN	8715494619509
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	16 mm
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica baixa
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.Nos

Normas

DIN	7984

	parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Especificação técnica

b (min.)	22
d-D	M8
dk	13
Rosca total C ≤	30
k	5
L (mm)	16
P	1.25
s	5

Desenho técnico

