FABORY



Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M1,6X5

Referência	55050.016.005
Marca	-
UBB	500500314702
UNSPSC	31161605
EAN	8715494230339
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M1.6
Comprimento	5 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50.

Normas

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762

Especificação técnica

b	15
d-D	M1.6
dk (max.)	3
Rosca total C ≤	16
k (max.)	1.6
L (mm)	5
P	0.35
s	1.5

Desenho técnico

