FABORY



Parafuso com asas tipo ligeiro (Americano) Aço inoxidável (Inox) A4 M8X30

Referência	55820.080.030
Marca	-
UBB	952351297561
UNSPSC	31161500
EAN	8715492353979
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	30 mm
Encaixe	Orelhas
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Rosca	Métrica

Normas

Especificação técnica

d-D	M8
e ≈	30.3
h ≈	14.8
L (mm)	30
P	1.25

Desenho técnico