FABORY



Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M6X80

Referência	56410.060.080
Marca	-
UBB	950353320712
UNSPSC	31161504
EAN	8715492862921
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	80 mm
Classe	6.6
TCor	Branco
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1602
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
DIN	84

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	80
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Desenho técnico