
FABORY



Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M3X6

Referência	56420.030.006
Marca	-
UBB	950353321884
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863072
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	6 mm
Classe	6.6
TCor	Branco
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	6
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desenho técnico

