
FABORY



Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M5X12

Referência	56420.050.012
Marca	-
UBB	950353323377
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863225
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	12 mm
Classe	6.6
TCor	Branco
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
DIN	85
ISO	≈1580
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Desenho técnico

