
FABORY



Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M6X16

Referência	56420.060.016
Marca	-
UBB	950353323948
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863287
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	16 mm
Classe	6.6
TCor	Branco
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈1603
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
DIN	85

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Desenho técnico

