FABORY



Broca Cylindrical DIN 1869 HSSG Blanc 4,0X220MM

Referência	8S370844
Marca	-
UBB	500512510024
UNSPSC	23241639
EAN	8715494546997
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	220
Broca de diâmetro	4
Sistema de fixação	Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte	150
Adequado para aço	Sim
Adequado para madeira	Sim
Material de corte	Outro
Ângulo da ponta	130
Forma da haste	Cilíndrico
Direção de corte	Direita
Broca em espiral	Sim

Normas